



WAC1062



**Bewegingsmelder, koppelbaar, 2,2 m, A.x/C.x**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Installatiehoogte	2,0 - 2,2 m
Opbouwhoogte	12 mm

**Detectie**

Uitvoering sensor	Bewegingssensor
Detectiediameter op vloer	8-12 m
Detectiehoek	90 - 180 °
Reikwijdte hoek instelbaar	90 - 180 °

**Materiaal**

Kleur	Grijs
Afwerking oppervlakte	Mat
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Materiaal	Kunststof

**Reikwijdte**

Maximaal reikwijdte frontaal	2 m
Max. reikwijdte zijwaarts	12 m

**Verlichting**

Inschakelhelderheid instelbaar	5-1000 lx
--------------------------------	-----------

**Instellingen**

Inschakelhelderheid instelbaar	Ja
--------------------------------	----

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Teksten**

Beveiliging	Nee
-------------	-----

**Aansluitmogelijkheden**

Koppelbaar	Ja
------------	----

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----

**Afbeeldingen | tekeningen**

