




WDN2010

Reläinsats KNX, 1 kanal, 10 Amp, A.x/C. x

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
---------------	-------------

Kontroller och indikatorer

Kan användas med rörelsesensor	Ja
--------------------------------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Ström

Strömförbrukning (standby)	0,1 W
230 V glöd- och halogenlampor	2300 W
Lysrör, Duokopplade	1500 W
Minsta kontaktbelastning vid drift	10 W

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	22 mm
----------------	-------

Utrustning

Antal kanaler	1
---------------	---

Text

Beskrivning av specialfunktioner för insatser	PÅ/AV-relä tvägs används med tryckknapps- och rörelsedetektorapplikationsmodul, med extra styringång
---	--

Kompatibilitet

Kompatibel med elektroniska transformatorer	Ja
---	----

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

Illustrationer | teckningar

