



WAD8311AT



Gehäuse 3fach, flache Ausführung, AP, A.8, anthrazit matt, lackiert

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module 0

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	50,00 %
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Anzahl Einheiten	3
Höhe	230 mm
Breite	88 mm
Tiefe	40 mm
Einbautiefe	0 mm

Ausstattung

Mit Kabeleinführung Ja

Installation, Montage

Einbau-/Anschlussort	Im Gehäuse
Montage auf	Wandbefestigung

Zubehör

Mit Rahmenabdeckung Ja

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit Universal

Texte

Montageart	Für Wandmontage
Dichtung	Ohne Dichtung

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

