



WAA3140



Fissaggio cavo antistrp scat. 1 a 3 posti, montaggio a parete, A.x/C.x, antr. op

Caratteristiche tecniche

Materiali

Colore	Antracite
Materiale	Materiale termoplastico

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230-250 V
-------------------	-----------

Serie

Altezza	17 mm
Larghezza	27 mm
Profondità	8 mm
Serie	17 x 27 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Testo

Tipo di montaggio	Adatto per montaggio a parete o su scatole ad incasso
-------------------	---

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si