
Produktdatablad
WAA3140



WAA3140

Dragavlastning dosa 1- till 3-fack utanpåliggande montage, A.8, antracit matt

Tekniska egenskaper

Material

Färg	Antracit
RAL-kod	Motsvarar RAL 7021
Material	Termoplast

Spänning

Märkspänning	230-250 V

Dimensioner

Höjd	17 mm
Bredd	27 mm
Djup	8 mm
Dimensioner	17 x 27 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering

Text

Utförande	Anpassad för utvändigt eller infällt montage i apparatdosor

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACh-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

