



WAD811WM



**Scatola, 1-posto, versione piatta, montaggio a parete, A.8, bianco opaco**

### Caratteristiche tecniche

#### Numero di moduli

Numero di moduli 0

#### Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	9016
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	50,00 %
Trattamento	Non trattato

#### Serie

Numero di unità	1
Altezza	88 mm
Larghezza	88 mm
Profondità	40 mm
Profondità di installazione	0 mm

#### Equipaggiamento

Con cavo in ingresso Sì

#### Installazione, montaggio

Posizione di montaggio/collegamento	Nella scatola
Montaggio su	Montaggio a incasso

#### Accessori

Con copertura del telaio Sì

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

#### Testo

Tipo di montaggio	Per installazione a parete
Tenuta	Senza guarnizione

#### Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

### Illustrazioni | Disegni

