



WAA3040WG



### Separatore per scatola montaggio a parete a 2 e 3-posti A.x/C.x, bianco lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Materiali

Colore	Bianco
Materiale	Materiale termoplastico

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale	230-250 V
-------------------	-----------

##### Serie

Altezza	39 mm
Larghezza	77 mm
Profondità	30 mm
Serie	39 x 77 mm

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

##### Testo

Tipo di montaggio	Adatto per montaggio a parete o su scatole ad incasso
-------------------	---

##### Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

##### Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì