



WAD8310TA



Scatola, 3-posti, versione alta, montaggio a parete, A.8, titanio metallizzato

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Materiali

Colore	Titanio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Metallizzato
Materiale	Materiale termoplastico
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	50,00 %
Trattamento	Verniciato

Serie

Numero di unità	3
Altezza	230 mm
Larghezza	88 mm
Profondità	54 mm
Profondità di installazione	0 mm

Equipaggiamento

Con cavo in ingresso Si

Installazione, montaggio

Posizione di montaggio/collegamento	Nella scatola
Montaggio su	Installazione a parete

Accessori

Con copertura del telaio Si

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Tipo di montaggio	Per installazione a muro
Tenuta	Senza guarnizione

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

