



WAD8310TA



Behuizing, 3-voudig, hoog design, opbouw, A.8, titaan

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modulen	0
----------------	---

Materiaal

Kleur	Titanium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Metalic
Materiaal	Thermoplast
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	50,00 %
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Aantal eenheden	3
Hoogte	230 mm
Breedte	88 mm
Diepte	54 mm
Inbouwdiepte	0 mm

Samenstelling

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	In behuizing
Gemonteerd op	Wandmontage

Toebehoren

Met afdekraam	Ja
---------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Teksten

Montagewijze	Voor wandmontage
Afdichting	Zonder afdichting

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

