



WAD8310AT



**Gehäuse 3fach, hohe Ausführung, AP, A.8, anthrazit matt, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl Module 0

**Werkstoff**

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	50,00 %
Oberfläche	Lackiert

**Abmessungen**

Anzahl Einheiten	3
Höhe	230 mm
Breite	88 mm
Tiefe	54 mm
Einbautiefe	0 mm

**Ausstattung**

Mit Kabeleinführung Ja

**Installation, Montage**

Einbau-/Anschlussort	Im Gehäuse
Montage auf	Wandbefestigung

**Zubehör**

Mit Rahmenabdeckung Ja

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

**Texte**

Montageart	Für Wandmontage
Dichtung	Ohne Dichtung

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

