



WAD8311BG



Scatola, 3-posti, versione piatta, montaggio a parete, A.8, nero lucido

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Materiali

Colore Nero notte
Codice RAL 9005
finitura superficiale Lucido
Materiale Materiale termoplastico
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 50,00 %
Trattamento Non trattato

Serie

Numero di unità 3
Altezza 230 mm
Larghezza 88 mm
Profondità 40 mm
Profondità di installazione 0 mm

Equipaggiamento

Con cavo in ingresso Sì

Installazione, montaggio

Posizione di montaggio/collegamento Nella scatola
Montaggio su Installazione a parete

Accessori

Con copertura del telaio Sì

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20
Resistenza agli urti IK IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Compatibilità

Compatibilità con gli apparecchi Universale

Testo

Tipo di montaggio Per installazione a muro
Tenuta Senza guarnizione

Sostenibilità

Senza alogeni Sì
Conformità REACH - SVHC free Sì
Conformità ROHS Sì

Illustrazioni | Disegni

