



WAD8310BG



**Gehäuse 3fach, hohe Ausführung, AP, A.8, nachtschwarz glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl Module 0

**Werkstoff**

|   |              |
|---|--------------|
| Farbe   | Nachtschwarz |
| RAL Nummer  | 9005         |
| Glanzgrad   | Glänzend     |
| Werkstoff   | Thermoplast  |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 50,00 %      |
| Oberfläche  | Unbehandelt  |

**Abmessungen**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Anzahl Einheiten | 3      |
| Höhe             | 230 mm |
| Breite           | 88 mm  |
| Tiefe            | 54 mm  |
| Einbautiefe      | 0 mm   |

**Ausstattung**

Mit Kabeleinführung Ja

**Installation, Montage**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Einbau-/Anschlussort | Im Gehäuse      |
| Montage auf          | Wandbefestigung |

**Zubehör**

Mit Rahmenabdeckung Ja

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

**Texte**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Montageart | Für Wandmontage |
| Dichtung   | Ohne Dichtung   |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

