



WAD8310BG



Gehäuse 3fach, hohe Ausführung, AP, A.8, nachtschwarz glänzend

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module 0

Werkstoff

Farbe Nachtschwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 50,00 %

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Anzahl Einheiten 3

Höhe 230 mm

Breite 88 mm

Tiefe 54 mm

Einbautiefe 0 mm

Ausstattung

Mit Kabeleinführung Ja

Installation, Montage

Einbau-/Anschlussort Im Gehäuse

Montage auf Wandbefestigung

Zubehör

Mit Rahmenabdeckung Ja

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Stoßfestigkeit IK IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Kompatibilität

Format Geräteinbaumöglichkeit Universal

Texte

Montageart Für Wandmontage

Dichtung Ohne Dichtung

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

