



WAD8310BM



**Behuizing, 3-voudig, hoog design, opbouw, A.8, nachtzwart mat**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

Aantal modulen	0
----------------	---

**Materiaal**

Kleur	Nachtzwart
RAL-code	9005
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	50,00 %
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Aantal eenheden	3
Hoogte	230 mm
Breedte	88 mm
Diepte	54 mm
Inbouwdiepte	0 mm

**Samenstelling**

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

**Installatie, montage**

Montage/aansluitpositie	In behuizing
Gemonteerd op	Wandmontage

**Toebehoren**

Met afdekraam	Ja
---------------	----

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

**Compatibiliteit**

Formaat apparaatinbouwmogelijkheid	Universeel
------------------------------------	------------

**Teksten**

Montagewijze	Voor wandmontage
Afdichting	Zonder afdichting

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

