



WAD8211WG



Scatola, 2-posti, versione piatta, montaggio a parete, A.8, bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Materiali

Colore Bianco
 Codice RAL 9016
 finitura superficiale Lucido
 Materiale Materiale termoplastico
 Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 50,00 %
 Trattamento Non trattato

Serie

Numero di unità 2
 Altezza 159 mm
 Larghezza 88 mm
 Profondità 40 mm
 Profondità di installazione 0 mm

Equipaggiamento

Con cavo in ingresso Sì

Installazione, montaggio

Posizione di montaggio/collegamento Nella scatola
 Montaggio su Installazione a parete

Accessori

Con copertura del telaio Sì

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20
 Resistenza agli urti IK IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Tipo di montaggio Per installazione a muro
 Tenuta Senza guarnizione

Sostenibilità

Senza alogeni Sì
 Conformità REACH - SVHC free Sì
 Conformità ROHS Sì