



WAD8215BG



### Scatola angolare, doppio, A.8, nero lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Materiali

Colore	Nero notte
Codice RAL	9005
Finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	50,00 %
Trattamento	Non trattato

##### Serie

Numero di unità	2
Altezza	158 mm
Larghezza	88 mm
Profondità	70,6 mm
Profondità di installazione	41 mm

##### Equipaggiamento

Con cavo in ingresso	Si
----------------------	----

##### Installazione, montaggio

Posizione di montaggio/collegamento	Nella scatola
Montaggio su	Installazione a parete

##### Accessori

Con copertura del telaio	Si
--------------------------	----

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

##### Compatibilità

Compatibilità con gli apparecchi	Universale
----------------------------------	------------

##### Testo

Tipo di montaggio	Per installazione a muro
Tenuta	Senza guarnizione

##### Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

