



WAD8111AT



Gehäuse 1fach, flache Ausführung, AP, A.8, anthrazit matt, lackiert

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module 0

Werkstoff

| | |
|---|-------------|
| Farbe | Anthrazit |
| RAL Nummer | 7021 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 50,00 % |
| Oberfläche | Lackiert |

Abmessungen

| | |
|------------------|-------|
| Anzahl Einheiten | 1 |
| Höhe | 88 mm |
| Breite | 88 mm |
| Tiefe | 40 mm |
| Einbautiefe | 0 mm |

Ausstattung

Mit Kabeleinführung Ja

Installation, Montage

| | |
|----------------------|------------|
| Einbau-/Anschlussort | Im Gehäuse |
| Montage auf | Unterputz |

Zubehör

Mit Rahmenabdeckung Ja

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit Universal

Texte

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Für Aufputzmontage |
| Dichtung | Ohne Dichtung |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

