



WAD8311BM



**Gehäuse 3fach, flache Ausführung, AP, A.8, nachtschwarz matt**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl Module	0
---------------	---

**Werkstoff**

Farbe	Nachtschwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	50,00 %
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Anzahl Einheiten	3
Höhe	230 mm
Breite	88 mm
Tiefe	40 mm
Einbautiefe	0 mm

**Ausstattung**

Mit Kabeleinführung	Ja
---------------------	----

**Installation, Montage**

Einbau-/Anschlussort	Im Gehäuse
Montage auf	Wandbefestigung

**Zubehör**

Mit Rahmenabdeckung	Ja
---------------------	----

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

**Kompatibilität**

Format Geräteinbaumöglichkeit	Universal
-------------------------------	-----------

**Texte**

Montageart	Für Wandmontage
Dichtung	Ohne Dichtung

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

