



WAD8311BM



Puszka natynkowa, 3-kr., płaska, A.8, czarny mat

Właściwości techniczne

Materiały

Kolor	Czarny
Kod RAL	9005
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	50,00 %
Wykończenie	Barwiony

Wymiary

Liczba jednostek	3
Wysokość	230 mm
Szerokość	88 mm
Głębokość	40 mm
Głębokość zabudowy	24 mm

Sprzęt

Z wejściem kablowym	Tak
---------------------	-----

Instalacja, montaż

Montaż	Poziomy Pionowy
Sposób montażu	Montaż ścienny

Akcesoria

Z pokrywą ramy	Tak
----------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	Uniwersalny
-----------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Do montażu ściennego
Uszczelka	Bez uszczelki

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

