



WAD8310WG



**Behuizing, 3-voudig, hoog design, opbouw, A.8, lichtwit glanzend**

#### Technische eigenschappen

##### Capaciteit

Aantal modules 0

##### Materiaal

Kleur Helderwit

RAL-code 9016

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 50,00 %

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

##### Afmetingen

Aantal eenheden 3

Hoogte 230 mm

Breedte 88 mm

Diepte 54 mm

Inbouwdiepte 0 mm

##### Samenstelling

Met kabelinvoer Ja

##### Installatie, montage

Montage/aansluitpositie In behuizing

Gemonteerd op Wandmontage

##### Toebehoren

Met afdekraam Ja

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK05

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

##### Teksten

Montagewijze Voor wandmontage

Afdichting Zonder afdichting

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

