



WAD8111TA



Scatola, 1-posto, versione piatta, montaggio a parete, A.8, titanio metallizzato

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Materiali

Colore Titanio
Codice RAL 9006
finitura superficiale Metallizzato
Materiale Materiale termoplastico
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 50,00 %
Trattamento Verniciato

Serie

Numero di unità 1
Altezza 88 mm
Larghezza 88 mm
Profondità 40 mm
Profondità di installazione 0 mm

Equipaggiamento

Con cavo in ingresso Sì

Installazione, montaggio

Posizione di montaggio/collegamento Nella scatola
Montaggio su Montaggio a incasso

Accessori

Con copertura del telaio Sì

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20
Resistenza agli urti IK IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Tipo di montaggio Per installazione a parete
Tenuta Senza guarnizione

Sostenibilità

Senza alogeni Sì
Conformità REACH - SVHC free Sì
Conformità ROHS Sì