



WAD8215TA



**Puszka natynkowa narożna, 2-kr., A.8, tytan metaliczny**

**Właściwości techniczne**

**Materiały**

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Kolor                                                      | Alu tytan   |
| Kod RAL                                                    | 9006        |
| Powierzchnia                                               | Metaliczny  |
| Materiał                                                   | Termoplast  |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 50,00 %     |
| Wykończenie                                                | Lakierowany |

**Wymiary**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Liczba jednostek   | 2       |
| Wysokość           | 158 mm  |
| Szerokość          | 88 mm   |
| Głębokość          | 70,6 mm |
| Głębokość zabudowy | 41 mm   |

**Sprzęt**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Z wejściem kablowym | Tak |
|---------------------|-----|

**Instalacja, montaż**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Montaż         | W obudowie     |
| Sposób montażu | Montaż ścienny |

**Akcesoria**

|                |     |
|----------------|-----|
| Z pokrywą ramy | Nie |
|----------------|-----|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |

**Warunki użytkowania**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

**Kompatybilność**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Kompatybilny rodzaj gniazda | Uniwersalny |
|-----------------------------|-------------|

**Dodatkowe informacje**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Montaż    | Do montażu ściennego |
| Uszczelka | Bez uszczelki        |

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH - bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |

Ilustracje | Rysunki

