



WAD8211AT



**Scatola, 2-posti, versione piatta, montaggio a parete, A.8, antracite opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Numero di moduli**

Numero di moduli 0

**Materiali**

Colore Antracite  
Codice RAL 7021  
finitura superficiale Opaco  
Materiale Materiale termoplastico  
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 50,00 %  
Trattamento Verniciato

**Serie**

Numero di unità 2  
Altezza 159 mm  
Larghezza 88 mm  
Profondità 40 mm  
Profondità di installazione 0 mm

**Equipaggiamento**

Con cavo in ingresso Sì

**Installazione, montaggio**

Posizione di montaggio/collegamento Nella scatola  
Montaggio su Installazione a parete

**Accessori**

Con copertura del telaio Sì

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20  
Resistenza agli urti IK IK05

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

**Compatibilità**

Compatibilità con gli apparecchi Universale

**Testo**

Tipo di montaggio Per installazione a muro  
Tenuta Senza guarnizione

**Sostenibilità**

Senza alogeni Sì  
Conformità REACH - SVHC free Sì  
Conformità ROHS Sì

Illustrazioni | Disegni

