




WAD9500ESH



Afdekraam 5-voudig horizontaal, C.8, roestvrij staal

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal gangen	5
Aantal modules	0

Materiaal

Kleur	RVS
RAL-code	9022
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	RVS
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	50 %
Oppervlakte behandeling	Geborsteld

Afmetingen

Hoogte	88 mm
Breedte	372 mm
Diepte	10 mm

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Teksten

Montagewijze	Geschikt voor vlakke inbouw
Tekst	Zonder tekstveld

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja