



WAD9200ALV



Rahmen 2fach senkrecht, C.8, alu matt, Aluminium gebürstet

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl der Einsätze	2
Anzahl Module	0

Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9007
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Aluminium
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	50,00 %
Oberfläche	Eloxiert Gebürstet

Abmessungen

Höhe	88 mm
Breite	159 mm
Tiefe	10 mm

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Senkrecht

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Stoßfestigkeit IK	IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Texte

Montageart	Für Unterputzmontage
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

