Produktdatenblatt
WAD9300TA



WAD9300TA

Rahmen 3fach, C.8, titan metallisch, lackiert

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl der Einsätze	3
Anzahl Module	0

Werkstoff

Farbe	Titan
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Metallisch
Werkstoff	Thermoplast
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	50,00 %
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	88 mm
Breite	230 mm
Tiefe	10 mm

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Waagerecht Senkrecht

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Stoßfestigkeit IK	IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C

Texte

Montageart	Für Unterputzmontage
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja