



WAD9120GWM



Cornice LED di finitura 1-posto, C.8, vetro bianco opaco

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero posti	1
Numero di moduli	0

Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	9016
Finitura superficiale	Opaco
Materiale	Vetro
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	50 %
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	88 mm
Larghezza	88 mm
Profondità	10 mm

Acessori

Con portaetichetta	No
--------------------	----

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio/collegamento	Orizzontale Verticale

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Tipo di montaggio	Per installazione ad incasso
Etichettatura	Senza portaetichetta
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si