



WAD9300ALV



Cornice di finitura 3-posti, verticale, C.8, alluminio opaco, allu. spazzolato

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero posti	3
Numero di moduli	0

Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	9007
Finitura superficiale	Opaco
Materiale	Alluminio
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	50,00 %
Trattamento	Anodizzato Spazzolato

Serie

Altezza	88 mm
Larghezza	230 mm
Profondità	10 mm

Accessori

Con portaetichetta	No
--------------------	----

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio/collegamento	Verticale

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con set di guarnizioni
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Tipo di montaggio	Per installazione ad incasso
Etichettatura	Senza portaetichetta

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

