



WAD9100ES



Afdekraam 1-voudig, C.8, roestvrij staal

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal gangen	1
Aantal modules	0

Materiaal

Kleur	RVS
RAL-code	9022
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	RVS
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	50 %
Oppervlakte behandeling	Geborsteld

Afmetingen

Hoogte	88 mm
Breedte	88 mm
Diepte	10 mm

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
Montage/aansluitpositie	Horizontaal Verticaal

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP44 in combinatie met afdichtset
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Teksten

Montagewijze	Geschikt voor vlakke inbouw
Tekst	Zonder tekstveld

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

