
# Productdatablad
WAD7200BM



WAD7200BM

**Afdekraam 2-voudig, C.1, nachtzwart mat**

## Technische karakteristieken

| | |
|---|---|
| **Capaciteit** | |
| Aantal gangen | 2 |
| Aantal modulen | 0 |
| **Materiaal** | |
| Kleur | Nachtzwart |
| RAL-code | Vergelijkbaar met RAL 9005 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Thermoplast |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 50,00 % |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| **Afmetingen** | |
| Hoogte | 81,5 mm |
| Breedte | 152,5 mm |
| Diepte | 10 mm |
| **Toebehoren** | |
| Heeft tekstveld | Nee |
| **Installatie, montage** | |
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal<br>Verticaal |
| **Veiligheid** | |
| Beschermingsgraad IP | IP21 |
| Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse | IP44 in combinatie met afdichtset |
| Slagvastheid IK | IK05 |
| **Gebruiksvoorwaarden** | |
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
| **Teksten** | |
| Montagewijze | Geschikt voor vlakke inbouw |
| Etikettering | Zonder tekstveld |
| **Duurzaamheid** | |
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform | Ja |
| Cradle to Cradle Certified® Full scope | Bronze, version 4.1 |

**Afbeeldingen | tekeningen**

