



WAD9400ESH



**Cornice di finitura 4-posti orizzontale, C.8, acciaio inox opaco, metallo spaz.**

### Caratteristiche tecniche

#### Numero di moduli

Numero di bande	4
Numero di moduli	0

#### Materiali

Colore	Acciaio inox
Codice RAL	9022
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Acciaio inox
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	50,00 %
Trattamento	Spazzolato

#### Serie

Altezza	88 mm
Larghezza	301 mm
Profondità	10 mm

#### Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

#### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio/collegamento	Orizzontale

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con set di guarnizioni
Resistenza agli urti IK	IK05

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

#### Testo

Tipo di montaggio	Per installazione ad incasso
Etichettatura	Senza campo di scrittura

#### Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

### Illustrazioni | Disegni

