Fiche technique du produit
WAC2020



WAC2020

BP avec pile, double, montage en saillie, A.x/C.x

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	0 A

Equipement

Nombre de contacts à fermeture	0
Nombre de contacts à ouverture	0
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui

Capacité

Nombre de modules	1

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0 W

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	0-0 V
Tension circuit de commande en CA	2,5 - 3 V

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton-poussoir double

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	1x Pile lithium 3 V type CR2430

Connectivité

Type de montage	Autocollant En saillie
Interconnectable	Oui
Norme de connectivité Matter	Oui

Textes

Description des fonctions spéciales des boutons-poussoirs	Bouton(s) Matter pour déclencher des scènes et l'automatisation dans un écosystème Matter

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins











