Productdatablad
WAC2020



WAC2020

Drukknop met batterij, koppelbaar, 4-voudig, opbouw, A.x/C.x

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	0 A

Uitrusting

Aantal NO contacten	0
Aantal verbreekcontacten	0
Controlevenster/licht uitgang	Ja

Capaciteit

Aantal modulen	1

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0 W

Spanning

Nominale spanning Ue	0-0 V
Stuurspanning AC	2,5 - 3 V

Architectuur

Bedieningselement	Dubbele drukknop

Stroomvoorziening

Voedingsspanning	1x lithium batterij CR2430 3 V

Connectiviteit

Aansluitwijze	Zelfklevend Oppervlaktemontage
Koppelbaar	Ja
Standaard voor de connectiviteit van materie	Ja

Teksten

Beschrijving van de speciale functie voor drukknoppen	Matter-knop(pen) om scènes en automatiseringen in een Matter-ecosysteem te activeren

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	2

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen











