




WAC2020



**Pulsante + batteria, 2 canali, montaggio a parete, A.x/C.x**

### Caratteristiche tecniche

#### Corrente

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Corrente nominale | 0 A |
|-------------------|-----|

#### Equipaggiamento

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Numero di contatti NA | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Numero di contatti NC | 0 |
|-----------------------|---|

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Finestra di monitoraggio uscita/luce | Si |
|--------------------------------------|----|

#### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

#### Potenza

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Potenza dissipata totale | 0 W |
|--------------------------|-----|

#### Condizioni di impiego

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Tensione nominale d'impiego CA | 0-0 V |
|--------------------------------|-------|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Tensione di comando AC | 2,5 - 3 V |
|------------------------|-----------|

#### Alimentazione

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Tensione di rete | 2x batteria alcalina litio 3V CR2430 |
|------------------|--------------------------------------|

#### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|