



WAC2020



Moduł przycisu 2-krotnego z zasilaniem baterijnym, natynkowy

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy I_n	0 A
-----------------------	-----

Sprzęt

Liczba styków NO	0
Liczba styków NC	0
Z soczewką	Tak

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Moc

Moc rozproszona (we wkładce topikowej)	0 W
--	-----

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	0-0 V
Napięcie sterowania AC	2,5 - 3 V

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Łącznik przyciskowy podwójny
-----------------------------	------------------------------

Zasilanie

Napięcie zasilania	1x bateria litowa CR2430 3 V
--------------------	------------------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Samoprzylepny Montaż powierzchniowy
Connected	Tak
Standard łączności Matter	Tak

Dodatkowe informacje

Opis cech specjalnych przycisków	Przyciski Matter do uruchamiania scen i automatyzacji w ekosystemie Matter
----------------------------------	--

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	2
-------------------	---

Ilustracje | Rysunki

