



WAN5011BG



**Kamerthermostaat, verwarming/koeling, A.x/C.x, nachtzwart glanzend**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement	Draaiknop
-------------------	-----------

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	0,065 A
Schakelstroom	0,065 A
Max. schakelstroom	5 A

**Spanning**

Nominale spanning	210 - 250 V
Nominale spanning	250 V

**Voeding**

Voedingsspanning	230 V +/- 10%
------------------	---------------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Instellingen**

Instelling comfort temperatuur	5 - 30 °C
--------------------------------	-----------

**Materiaal**

Kleur	Nachtzwart
RAL-code	9005
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	28,5 mm

**Scherm**

Met display	Nee
-------------	-----

**Samenstelling**

Schakeltemperatuurverschil	0,50 K
Type thermostaat	Ruimtethermostaat
Type sensor	Temperatuurvoeler

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Aansluiting**

Soort contact	1x wissel
---------------	-----------

**Compatibiliteit**

Type HVAC-regeling	Verwarming Koeling
--------------------	-----------------------

**Gebruiksvoorwaarden**

Energiezuinigheidsklasse	I (1%)
--------------------------	--------

**Teksten**

Montagewijze	Schroefbevestiging op bevestigingsplaat mogelijk
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Met thermische terugkoppeling	Met thermische terugkoppeling via software
Opdruk	Met opdruk
Centraalplaten	Centraaldeel en regelknop

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

