




WAN5010WG

Termostat, golvvärme, A.8, Vit

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Roterande
---------------------	-----------

Elektrisk ström

Märkström	16 A
Omkopplingsström	16 A
Max. omkopplingsström	16 A

Spänning

Märkspänning	210 - 250 V
Märkspänning	250 V

Strömförsörjning

Driftspänning	230 V +/- 10%
---------------	---------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Inställningar

Börvärde komforttemperatur	5 - 40 °C
----------------------------	-----------

Material

Färg	Ljusvit
RAL-kod	9016
Ytbehandling	Blank
Material	Termoplast
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	75 %
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	32 mm

Skärm

Med display	Nej
-------------	-----

Utrustning

Omkoppling av temperaturskillnad	0,50 K
Typ av termostat	Rumstermostat
Typ av sensor	Temperatursensor

Anslutning

Anslutningstyp	1NO
----------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Kompatibilitet

Typ av HVAC-kontroll	Värme
----------------------	-------

Användningsförhållanden

Energieffektivitetsklass	I (1%)
--------------------------	--------

Text

Utförande	Fastsättning med skruv via stödplatta
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
värmecirkulation	Med returvärme via mjukvara
Präglad	Med tryck/prägling
Centrumplattor	Centrumplatta och inställningsvred

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

