



WNC020



**Cubyko leaf poussoir à fermeture 1F saillie gris IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande Poussoir simple

**Matière**

Couleur Gris

Finition Satiné

Matériau Polypropylène (PP)

Traitement Laqué

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 31 %

**Dimensions**

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 64 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

**Installation, montage**

Montage sur En saillie

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP55

Résistance aux chocs IK IK07

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Textes**

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation 1 voie

**Adapté à**

cubyko

**Durabilité**

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui