



MAN0300124

Rahmen 1fach R.Classic rose matt, lackiert

Technische Eigenschaften

Kapazität

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl der Einsätze | 1 |
| Anzahl Module | 1 |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| RAL Nummer | 9010 |
| Glanzgrad | Glänzend |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|---------------------------------|----------|
| Höhe | 80,70 mm |
| Breite | 80,70 mm |
| Tiefe | 9,90 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |

Texte

| | |
|------------|--|
| Montageart | Klemmbefestigung Für senkrechte und waagerechte Montage |
|------------|--|

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
|-----------------|----|