



WAF6584WG



LED-seinlicht, rood/groen verlichting, A.x/C.x, lichtwit glanzend

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	230 V
-------------------	-------

Vermogen

Opgenomen vermogen in W	0 W
Vermogen gloeilamp	0,3-0,5 W

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Verlichting

Type lamp	Led niet uitwisselbaar
-----------	------------------------

Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-code	9016
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	42 mm

Aansluiting

Leidingdoorsnede	1 - 2,5 mm ²
------------------	-------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting Klemmontage
---------------	-----------------------------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Teksten

Verlichting	Homogene verlichting van de via gescheiden ingangsklemmen apart schakelbare rode of groene helft
Tekst	Groot tekstveld

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / Serie 1930 / Serie Glas

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja