



WAF6084WG



Lichtsignal mit Rahmen, A.1, lichtweiß glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
Ausgangsspannung	24 - 24 V

Werkstoff

Farbe	Lichtweiß
RAL Nummer	9016
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast

Abmessungen

Höhe	80,50 mm
Breite	80,50 mm
Tiefe	41 mm
Einbautiefe	16 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Texte

Montageart	Zentralstück für Steckbefestigung
Schutz	Nein
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Geeignet für

A.1

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

