




WAF6084WG



Spia con cornice, A.1, bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	24 - 24 V
Tensione d'uscita	24 - 24 V

Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	9016
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico

Serie

Altezza	80,50 mm
Larghezza	80,50 mm
Profondità	41 mm
Profondità di installazione	16 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Tipo di montaggio	Pezzo centrale per fissaggio a innesto
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

Adatto per

A.1

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì