



WAF6582WG



LED-seinlicht, witte verlichting, A.x/C.x, lichtwit glanzend

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 230 V

Vermogen

Opgenomen vermogen in W 0 W

Vermogen gloeilamp 0,5-1 W

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Verlichting

Type lamp Led niet uitwisselbaar

Materiaal

Kleur Helderwit

RAL-code 9016

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 42 mm

Aansluiting

Leidingdoorsnede 1 - 2,5 mm²

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting
Klemmontage

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

Teksten

Verlichting Duurzame, homogene, witte led-info-achtergrondverlichting

Tekst Groot tekstveld

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / Serie 1930 / Serie Glas

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja