Karta katalogowa
WAS7212BM



WAS7212BM

Płytka czoł. gniazda SCHUKO, pokr. z blok. wzm. zabezp.styków A.x/C.x czarny mat

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Gniazdo

Materiały

Kolor	Czarny
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	46,87 %
Kod RAL	Podobne do RAL 9005
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Barwiony

Wymiary

Wysokość	55,6 mm
Szerokość	56 mm
Głębokość	24,8 mm

Pojemność

Liczba modułów	0

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	SCHUKO

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Z soczewką	Nie

Akcesoria

Pole opisowe	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP21
Odporność na uderzenie IK	IK05
Wyższa klasa IP	IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C

Dodatkowe informacje

Montaż	Mocowanie za pomocą śrub poprzez cokół
Osłona	Bez pokrywy

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Płytka czołowa

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak