




WAS1312AT



**Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, arret., Schraub-Liftkl., A.x/C.x, anthr mt la**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Leistung**

Leistungsaufnahme standby 0 W

**Werkstoff**

Farbe Anthrazit  
RAL Nummer 7021  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Thermoplast  
Oberfläche Lackiert  
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 35,37 %

**Abmessungen**

Höhe 70,9 mm  
Breite 70,9 mm  
Tiefe 47,5 mm  
Anzahl Einheiten 1  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 32 mm  
Einbautiefe 32 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Fahrstuhlklemme  
Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Konnektivität**

Anschlussart Schraubanschluss  
Mit Krallenbefestigung Ja  
Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO  
Verdreher Zentraleinsatz Nein  
Mit Klappdeckel Ja  
Mit Schutzleiterkontakt rund Nein  
Mit Signallampe Nein  
Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein  
Vorbestückt mit Ohne

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

---

**Kapazität**

---

Anzahl Module	1
---------------	---

---

**Sicherheit**

---

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
-------------------------------	------

---

Stoßfestigkeit IK	IK05
-------------------	------

---

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP21
--------------------------------	------

---

Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP44 in Kombination mit Dichtungsset
----------------------------------	--------------------------------------

---

**Funktionen**

---

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

---

Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
--------------------------	------

---

**Kennzeichnung**

---

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

---

**Texte**

---

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

---

Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich
-------------	--------------------------

---

Schutz	Nein
--------	------

---

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

---

Beschriftung	Ohne Beschriftung
--------------	-------------------

---

**Geeignet für**

---

A.1 / A.8 / C.1 / C.8
-----------------------

---

**Nachhaltigkeit**

---

RoHS-konform	Ja
--------------	----

---