



4763



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Schloss wg Up IP44 weiß glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Weiß

RAL Nummer 1013

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 42 mm

Einbautiefe 31,40 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung
Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließendes Klappdeckel

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

IP-Klasse (Ingress Protection) IP44

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----