



GBKEV0801217035

**Modularblende GKEV12, OT80, Transparentabdeckung, Schloß, Beschriftung, Igrau**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Breite	460 mm
Länge	0 mm
Oberteil Breite	80 mm
Durchmesser der Öffnung	0 mm
Höhe der Öffnung	47 mm
Breite der Öffnung	220 mm
Eckradius der Öffnung	0 mm
Anzahl Einheiten	12

**Konfiguration**

Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal)	Automaten-Einbaueinheit, 9-fach
Schnittkaschierend	Ja

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Werkstoff**

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

**Ausstattung**

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

