



GBKEV0801217035

Front 80mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock, Grå

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Bredd	460 mm
Längd	0 mm
Lockbredd	80 mm
Diameter på öppningen	0 mm
Höjd på öppning	47 mm
Bredd på öppning	220 mm
Hörnradie på öppning	0 mm
Antal enheter	12

Konfiguration

Typ av enhet (förskuret lock för fönsterbänkskanal)	CB monteringsbox 9-vägs
Överlapp	Ja

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Material

Material	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
Behandling	Obehandlad
Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

