



GKEV12WK01

Kleinverteiler für Brüstungskanäle 12TE Kabelverschraubung C-Profil

Technische Eigenschaften

Anschluss

Abgriffe je Phase 3

Spannung

Nennspannung 230-400 V

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Montage auf Geräteeinbaukanal C-Profil

Elektrischer Strom

Nennstrom 25 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 0

Anzahl Reihen 1

Anzahl der Gruppen 0

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Ja

Kapazität

Anzahl Module 12

Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmschiene 24

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät Nein

Mit Leitungseinführung Nein

Lieferumfang

Anzahl der FI-Schalter im Verteiler 0

Abmessungen

Höhe 130 mm

Breite 448 mm

Tiefe 51 mm

Einbauhöhe 130 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

Abmessungen

Einbaubreite 448 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser 1

Abmessungen

Einbautiefe 51 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Ja

Art der Schranktür Einzeltür

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen 0

Konnektivität

Montageart Werkzeuglos

Werkstoff

Werkstoff Polyamid (PA)

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Werkstoff

Ultraviolettstrahlen beständig	Nein
--------------------------------	------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II nur mit Zubehör
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2XC
Glühdrahttest	650 °C
Schutzart IP mit Tür	IP2XC

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

