



GKEV12WA01

Kleinverteiler für Brüstungskanäle 12TE Wago Winsta C-Profil

Technische Eigenschaften

Anschluss

Abgriffe je Phase	3
-------------------	---

Spannung

Nennspannung	230-400 V
--------------	-----------

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Geräteeinbaukanal C-Profil

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
-----------	------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	0
Anzahl Reihen	1
Anzahl der Gruppen	0
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja

Kapazität

Anzahl Module	12
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene	24

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Nein

Lieferumfang

Anzahl der FI-Schalter im Verteiler	0
-------------------------------------	---

Abmessungen

Höhe	130 mm
Breite	448 mm
Tiefe	51 mm
Einbauhöhe	130 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Abmessungen

Einbaubreite	448 mm
--------------	--------

Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser	1
----------------------	---

Abmessungen

Einbautiefe	51 mm
-------------	-------

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
Art der Schranktür	Einzeltür

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	0
---------------------------------------	---

Konnektivität

Montageart	Werkzeuglos
------------	-------------

Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
-----------	---------------

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Werkstoff

Ultraviolettstrahlen beständig	Nein
--------------------------------	------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II nur mit Zubehör
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2XC
Glühdrahttest	650 °C
Schutzart IP mit Tür	IP2XC

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

